

## Calibre de herradura con tolerancia numérica, Tipo: K



### Datos de pedido

Número de pedido	484225 K
GTIN	2050001956491
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### IMPORTANTE: el artículo se puede configurar

Campo de tolerancia: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Calidad: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

medida nominal: 44.001 - 49.999 mm, Intervall: 0,001

#### Ejecución:

Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con **sobremedida por desgaste** según DIN 7163.

Para tamaño intermedio o tolerancia numérica.

Calibre de herradura con tolerancia numérica, p. ej., **n.º 484225 tam. 41,04 + 0,01/ -0,02**

#### Aplicación:

Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3 – 5,999

Tipo B = 6,001 – 6,999

Tipo C = 7,001 – 10,999

Tipo D = 10,001 – 14,999

Tipo E = 15,001 – 18,999

Tipo F = 19,001 – 22,999

Tipo G = 23,001 – 27,999

Tipo H = 28,001 – 32,999

Tipo I = 33,001 – 39,999

Tipo J = 40,001 – 43,999

Tipo K = 44,001 – 49,999

Tipo L = 50,001 – 55,999

Tipo M = 56,001 – 62,999

Tipo N = 63,001 – 71,999

Tipo O = 72,001 – 75,999

Tipo P = 76,001 – 82,999

Tipo Q = 83,001 – 92,999

Tipo R = 93,001 – 99,999

Calibración: L8

medida nominal: 44,001 - 49,999 mm

## Descripción técnica

Valor de tolerancia	-3,9 - 1,95 mm
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 7163
Campo de tolerancia	b
Campo de tolerancia	c
Campo de tolerancia	a
Campo de tolerancia	e
Campo de tolerancia	cd
Campo de tolerancia	d
Campo de tolerancia	fg
Campo de tolerancia	g
Campo de tolerancia	ef
Campo de tolerancia	f
Campo de tolerancia	j
Campo de tolerancia	js

Campo de tolerancia	h
Campo de tolerancia	n
Campo de tolerancia	k
Campo de tolerancia	m
Campo de tolerancia	s
Campo de tolerancia	t
Campo de tolerancia	p
Campo de tolerancia	r
Campo de tolerancia	v
Campo de tolerancia	x
Campo de tolerancia	u
Campo de tolerancia	za
Campo de tolerancia	y
Campo de tolerancia	z
Campo de tolerancia	zb
Campo de tolerancia	zc
Calidad	13
Calidad	6
Calidad	7
Calidad	11
Calidad	9
Calidad	8
Calidad	10
Calidad	12
Material	Acero calibre
medida nominal	44,001 - 49,999 mm
Calibración	L8
Tipo de producto	Calibre de herradura

## Servicios

Calibración Calibre de herradura Medida nominal máxima 50 mm	018420 50
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Calibre de herradura Medida nominal máxima 5-100 mm	028710 5-100
Calibración Calibre de herradura Medida nominal máxima 50 mm	028700 50