

Garant
Soporte ranurador estándar Ø DS 20 mm, a partir de anchura de ranura m: 3mm

Datos de pedido

Número de pedido	290354 3
GTIN	4045197926661
Clase de artículo	29K

Descripción
Atención:

Utilizar siempre \varnothing de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = \varnothing de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	30 mm
Desplazamiento central L_3	4,2 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	8,36 mm
Adecuado para anchura de ranura m	3 mm
Tornillo	290399 1
\varnothing de mango	20 mm
Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	7,8 mm
Refrigeración interior	sí

Longitud del mango L _s	50 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles