

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de mango / placa: 16/09mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 250004 16/09  |
| GTIN              | 4045197926913 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 1616X09

Plaquita de corte adecuada: CN.. 09T3..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 23 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 27 mm

Longitud total L: 74 mm

Calzo: 259033 7

**Descripción técnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Tamaño de placa                      | 9 mm      |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub> | 27 mm     |
| Brida, tornillo, resorte             | 259036 12 |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del mango                  | 16 mm                          |
| Tornillo para calzo               | 259027 5                       |
| Código ISO Soporte                | DCLNR/L 1616X09                |
| Plaquita de corte adecuada        | CN.. 09T3..                    |
| Longitud total L                  | 74 mm                          |
| Calzo                             | 259033 7                       |
| Anchura de función L <sub>4</sub> | 23 mm                          |
| Serie                             | Eco                            |
| Tipo de boca                      | derecha                        |
| Norma                             | DIN ISO 5610                   |
| Refrigeración interior            | sí                             |
| Ángulo de ajuste κ                | 95 grados                      |
| Aplicación                        | Refrentado                     |
| Aplicación                        | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto                  | Soporte de torneado de apriete |