

**Garant**
**Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cilíndrico, HSK-A 63 A = 300, Ø de mandril d1: 27mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	306706 27
GTIN	
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

**Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

**Ventaja:**

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

**Partes opcionales:**

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

**Nota:**

Otros tamaños a petición.

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Longitud de voladizo medida A	300 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	21 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	27 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 6 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas