

Garant**Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de mango / placa: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SDJCR/L 2525X11

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 104,5 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269023 3

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2525X11
Tornillo para calzo	269013 1
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	104,5 mm
Calzo	269007 1
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15