

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	260295 20/11
GTIN	
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	92 mm
Tornillo para calzo	269013 1
Calzo	269007 1
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..

Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020X11
Tamaño del mango	20 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15