

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de mango / placa: 25/15mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2525X15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 38 mm

Longitud total L: 109,5 mm

Calzo: 259033 3

**Descripción técnica**

Calzo	259033 3
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Brida, tornillo, resorte	259036 11

Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525X15
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	38 mm
Longitud total L	109,5 mm
Tornillo para calzo	259027 2
Tamaño de placa	15 mm
Tamaño del mango	25 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10

674248 TX10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500