

**Garant****Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de mango / placa: 16/06 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251909 16/06
GTIN	4045197927385
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 1616X06

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0604..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 20 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 27 mm

Longitud total L: 74 mm

Calzo: 259033 8

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	74 mm

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 13
Tornillo para calzo	259027 1
Calzo	259033 8
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Código ISO Soporte	DWLNLR/L 1616X06
Tamaño del mango	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8