

**Garant****Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm, juego de 3 piezas, Capacidad de medición: 12,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Clase de artículo	41C

**Descripción****Ejecución:**

Reloj comparador digital con indicador de LCD de alto contraste muy grande (12 mm). Gracias al sistema de referencia, listo para la medición inmediata tras el encendido.

**Función:**

Puesta a cero del indicador en cualquier posición, inversión del sentido del recuento, bloqueo del teclado contra un manejo imprevisto, parada automática (seleccionable). Nuevo encendido por movimiento o pulsación de tecla; siempre se mantiene la referencia. IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Reloj comparador con cubierta protectora de aluminio roscada en el extremo del perno de medición y cubierta elevable que se puede montar alternativamente. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**3x reloj comparador** n.º 434000 tam. 12,5.

**Partes opcionales:**

Palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900 / 4910 / 4915, elevador de cable n.º 434930, cable de datos n.º 498940.

## Descripción técnica

Lectura conmutable	0,01 mm
Capacidad de medición	12,5 mm
Fuerza de medición	0,5 – 1 N
Lectura conmutable	0,0005 pul
Calibración	C1
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Ø de carcasa	60 mm
Límite de error	0,02 mm
Grosor de la carcasa	28 mm
Clase de protección IP	IP 52
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Tipo de pila	Pila de botón
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

## Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital  
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 3X12,5 mm

023000 3X12,5

023010 3X12,5

Calibración DAkkS  
Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001  
Tensor de medida máx. 3X12,5 mm

### Accesorios

Reloj comparador digital  
Lectura de 0,01 mm  
Capacidad de medición 12,5 mm

434000 12,5