

Garant**Escariador de mano configurable, Sin revestimiento, Ø nominal DC: 60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	160200 60
GTIN	4045197927606
Clase de artículo	10N

Descripción**Ejecución:**

Con **espiral a la izquierda** 7 – 8° y corte previo a lo largo de 1 / 4 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrica alisa el taladro y guía el escariador.

Escariadores de mano **acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.**

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	184 mm
Longitud total L	367 mm
Longitud de voladizo L_1	229 mm
Vástago cuadrado \square	49 mm
Ø nominal D_c	60 mm
Intervalo de Ø	58 - 60,2 mm
Número de filos Z	10
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 206 B
Ángulo de hélice	7-8 grados

Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		