

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-600, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094240 7
GTIN	10076490499348
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-600. Guantes de punto fino con recubrimiento de la palma para entornos de trabajo secos. Apropriados para trabajos precisos, alta transpirabilidad. Con material de base delgado para el uso en la industria en trabajos ligeros y de precisión que requieren la **máxima movilidad**. Protección de los productos contra huellas dactilares, residuos propios de los guantes y contaminación cruzada entre productos. Especialmente apropiados para el montaje de piezas pequeñas, tales como rodamientos de bolas, articulaciones y muelles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Agarre con aceite	moderado
exento de silicona	no
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio

Exento de DMF	no
Protección contra el calor	no disponible
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Forma ajustada	muy satisfactorio
Material recubrimiento	PU
Talla de guante	7
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
EN 388	3121A
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	200 mm
Color	blanco
Peso	11,6 g
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Material	PU
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso