

Honeywell

Par de guantes Perfect Poly® Skin, Talla de guante: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094250 7
GTIN	3603835501352
Clase de artículo	09A

Descripción

Ejecución:

Perfect Poly® Skin. Guante extremadamente sensible y ajustado con una buena seguridad de agarre y una gran comodidad y resistencia. **Exento de silicona.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

exento de silicona	sí
Quality Dress	PerfectPoly Skin
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Agarre con aceite	moderado
Exento de DMF	no

Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Talla de guante	7
Material recubrimiento	PU
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	10
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	3111X
Material de base	Poliamida
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	220 - 260 mm
Color	gris / azul
Peso	14-20 g
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	1
Tipo de producto	Guantes multiuso