

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-619, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094262 8
GTIN	10076490481138
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guante extremadamente fino, pero robusto gracias a la técnica de punto **18-Gauge**. Especialmente adecuado para trabajos de montaje ligeros con elevadas exigencias de precisión, montaje final de motores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, mazos de cables. HyFlex® 11-619. Con recubrimiento hasta la zona del pulso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Tecnología de punto: 18G

Color: blanco

Descripción técnica

Talla de guante	8
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre con aceite	satisfactorio

Forma ajustada	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Exento de DMF	no
Protección contra el calor	no disponible
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Peso	7,4 g
Material recubrimiento	PU
exento de silicona	no
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
EN 388:2016	2121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco
Tecnología de punto	18G
Tipo de producto	Guantes multiuso