

HOLEX**Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415100 1000
GTIN	4045197927699
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

Descripción técnica

Ø parte de medición interior	20 mm
Calibración	A1
Embalaje	Caja estable
División	1/128 pul
Longitud del pico	150 mm
División	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,15 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Tipo de producto

Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000
---	-------------

Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
---	-------------