

ASATEX**Par de guantes Hit Flex, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094280 8
GTIN	4029201184315
Clase de artículo	09H

Descripción**Ejecución:**

Hit Flex. Guante transpirable con recubrimiento de espuma de nitrilo para una buena sensibilidad al tacto, una elevada resistencia a la abrasión y un ajuste muy bueno. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Color: negro / gris

Descripción técnica

Exento de DMF	no
Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	moderado
Transpirabilidad	satisfactorio

Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Talla de guante	8
Material recubrimiento	Nitrilo
Forma ajustada	muy satisfactorio
Agarre en mojado	satisfactorio
exento de silicona	no
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
EN 388:2016	4131X
Material de base	Nailon, elastán
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Peso	22,4 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso