

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-800, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094350 8
GTIN	10076490480896
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guante polivalente con recubrimiento de espuma de nitrilo para trabajos precisos y generales. Ofrece un buen equilibrio entre comodidad, movilidad y protección de las manos. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ para reducir la fatiga de las manos. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Material recubrimiento	Nitrilo
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre con aceite	satisfactorio

Transpirabilidad	muy satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Exento de DMF	sí
exento de silicona	sí
Agarre en mojado	moderado
Forma ajustada	muy satisfactorio
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	3131A
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	199 mm
Color	gris / blanco
Peso	20,4 g
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Material	Espuma de nitrilo
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso

