


**Garant****TN. G 160408, Clase: HU7305**

## Datos de pedido

Número de pedido	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Clase de artículo	21G

## Descripción

TN. G 160408 HU7305 Clase: HU7305

Rompevirutas: AM

Tolerancia: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 400 - 600 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	AM
Aplicación principal	N
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	400 - 600 m/min
Clase	HU7305
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Avance f	0,1 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TN. G 160408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado