

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-619, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094262 9
GTIN	10076490481121
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guante extremadamente fino, pero robusto gracias a la técnica de punto **18-Gauge**. Especialmente adecuado para trabajos de montaje ligeros con elevadas exigencias de precisión, montaje final de motores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, mazos de cables. HyFlex® 11-619. Con recubrimiento hasta la zona del pulso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Tecnología de punto: 18G

Color: blanco

Descripción técnica

Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Protección contra el calor	no disponible

Agarre con aceite	satisfactorio
Peso	7,4 g
Exento de DMF	no
Talla de guante	9
Forma ajustada	muy satisfactorio
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Material recubrimiento	PU
exento de silicona	no
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
EN 388:2016	2121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco
Tecnología de punto	18G
Tipo de producto	Guantes multiuso