

Garant
CNMG 190624, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 190624 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	2,4 mm
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190624
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado