


Garant
SNMG 150608, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 150608 HB7140-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Clase	HB7140-1

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150608
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado