

Garant
CNMG 160612, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160612 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min

Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado