

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
16/09mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	11 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de sujeción L ₂	15,25 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Longitud de voladizo L ₁	48 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Código ISO Soporte	A16M SSKCR/L09
Longitud total L	150 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500