

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Tamaño del mango	32 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Brida de sujeción	259038 2
Longitud total L	170 mm
Calzo	259031 39
Código ISO Soporte	MVJNR/L 3225P16
Tornillo para calzo	259025 3
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500