



Destornilladores de impacto neumáticos, Tipo: W2915



Datos de pedido

Número de pedido	079171 W2915
------------------	--------------

GTIN	7322590051297
------	---------------

Clase de artículo	03R
-------------------	-----

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el Ø interior de la manguera indicado.

Destornilladores de impacto de alto rendimiento.

Conducción del aire de salida a través del mango, convertible para **giro a derecha / izquierda**.

- **Mecanismo de percusión de doble martillo de alta potencia.**
- **Peso reducido y alto rendimiento.**
- **Carcasa de material compuesto y mango con una larga vida útil.**
- **Mango ergonómico con buen aislamiento.**
- **Conmutación giro a derecha-izquierda con dos pulsadores.**

Aplicación:

Apto para aplicaciones duras.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Nivel sonoro de funcionamiento	96 dB(A)
Quality Dress	W2915
Intervalo de par	200 - 800 Nm
Altura	186 mm
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M16
Forma constructiva	Pistola
Portaherramientas perfil de accionamiento	□
Vibraciones máximas según EN	7,5 m/s ²
Peso	2 kg
Longitud	185 mm
Velocidad de giro máxima	7700 min ⁻¹
Giro a derecha / izquierda	sí
Demanda de aire máxima	1080 l/min
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Atornillador