

ASATEX**Par de guantes Hit Flex, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094280 9
GTIN	4029201135492
Clase de artículo	09H

Descripción**Ejecución:**

Hit Flex. Guante transpirable con recubrimiento de espuma de nitrilo para una buena sensibilidad al tacto, una elevada resistencia a la abrasión y un ajuste muy bueno. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Color: negro / gris

Descripción técnica

Agarre con aceite	moderado
Agarre en mojado	satisfactorio
Forma ajustada	muy satisfactorio
Talla de guante	9

Transpirabilidad	satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Material recubrimiento	Nitrilo
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Exento de DMF	no
exento de silicona	no
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
EN 388	4131X
Material de base	Nailon, elastán
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Peso	22,4 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso