

Garant
CNMG 190624, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 190624 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VG

Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Radio angular	2,4 mm
Rompevirutas	VG
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M

Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190624
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado