

Garant
DNMG 150412, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150412 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado