

Garant**DNMG 150412, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150412 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VG
Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VG
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	1,2 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Clase	HB7120-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado