

**Garant**
**DNMG 150404, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150404 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

### Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado