

Garant
DNMG 150404, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150404 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VS
Clase	HB7120-1

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado