



Micrómetro para exteriores digital con punta de medición, Capacidad de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente. Varilla patrón giratoria, superficies de medición refrentadas de metal duro

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357
 Graduación tambor de medición: 1/50
 Clase de protección IP: IP 54
 Calibración: B1
 Lectura: 0,001 mm
 Lectura: 0,00005 pul
 Margen de error: 4 µm

Descripción técnica

Lectura	0,001 mm
Lectura	0,00005 pul
Calibración	B1
Cantidad de pilas contenidas	1

Margen de error	4 μ m
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Graduación tambor de medición	1/50
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 25 mm	012050 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	012060 100
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------