

Garant**Mini barra de mandrinar HM, derecha, Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d: 42/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Clase de artículo	21V

Descripción**Ejecución:**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

Nota:

Solo para mandrinado y biselado.

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	11,5 mm
Longitud total L	100,5 mm
Tamaño de placa	06 mm
Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Tornillo para plaquita	279815 10
Ø de mango D _s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500