

Garant**Mini barra de mandrinar HM, derecha, Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d: 56/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Clase de artículo	21V

Descripción**Ejecución:**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	56 mm
Longitud total L	120 mm
Tornillo para plaquita	279815 11
Tamaño de placa	08 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,5 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX10

674248 TX10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500