

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	16 mm
Tamaño del mango	12 mm
Longitud total L	80 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SVJBR/L 1212F11
Longitud de la cabeza L ₁	21,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500