

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
12/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVJBR/L 1212F11
Longitud total L	80 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500