

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa: 8/06mm**Datos de pedido**

Número de pedido	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	10 mm
Tamaño del mango	8 mm
Longitud total L	60 mm
Longitud de la cabeza L ₁	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	6 mm
Código ISO Soporte	SCSCR/L 0808D06
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500