

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SCSCR/L 1616H09
Anchura de función L ₄	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Calzo	269005 1
Longitud total L	101 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500