Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa: 25/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SCSCR/L 2525M12
Calzo	269005 6
Plaquita de corte adecuada	CC 1204
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L₄	32 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	151 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior



Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete
Accesorios	
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500