

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa:
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Tamaño del mango	20 mm
Calzo	269005 1
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L	126 mm
Código ISO Soporte	SCSCR/L 2020K09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500