Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa: 20/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Longitud total L	126 mm
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	20 mm
Calzo	269005 6
Longitud de la cabeza L ₁	24 mm
Plaquita de corte adecuada	CC 1204
Tornillo para calzo	269013 5
Anchura de función L₄	25 mm
Código ISO Soporte	SCSCR/L 2020K12
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior



Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete
Accesorios	
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para	659957 500