

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 10/06mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tamaño del mango	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	70 mm
Código ISO Soporte	SCSCR/L 1010E06
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	12 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500