

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	24 mm
Calzo	269005 6
Longitud total L	126 mm
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Código ISO Soporte	SCSCR/L 2020K12
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500