

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-619, Talla de guante: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094262 10
GTIN	10076490481114
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guante extremadamente fino, pero robusto gracias a la técnica de punto **18-Gauge**. Especialmente adecuado para trabajos de montaje ligeros con elevadas exigencias de precisión, montaje final de motores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, mazos de cables. HyFlex® 11-619. Con recubrimiento hasta la zona del pulso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Tecnología de punto: 18G

Color: blanco

Descripción técnica

Peso	7,4 g
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Material recubrimiento	PU

Talla de guante	10
Protección contra el calor	no disponible
Agarre en mojado	moderado
Forma ajustada	muy satisfactorio
Exento de DMF	no
Agarre con aceite	satisfactorio
exento de silicona	no
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
EN 388:2016	2121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco
Tecnología de punto	18G
Tipo de producto	Guantes multiuso