

**Ansell****Par de guantes HyFlex® 11-619, Talla de guante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094262 11
GTIN	10076490481107
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guante extremadamente fino, pero robusto gracias a la técnica de punto **18-Gauge**. Especialmente adecuado para trabajos de montaje ligeros con elevadas exigencias de precisión, montaje final de motores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, mazos de cables. HyFlex® 11-619. Con recubrimiento hasta la zona del pulso.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Tecnología de punto: 18G

Color: blanco

**Descripción técnica**

Peso	7,4 g
exento de silicona	no
Talla de guante	11

Forma ajustada	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	satisfactorio
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Exento de DMF	no
Material recubrimiento	PU
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
EN 388:2016	2121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco
Tecnología de punto	18G
Tipo de producto	Guantes multiuso