

ASATEX**Par de guantes Hit Flex, Talla de guante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094280 11
GTIN	4029201135515
Clase de artículo	09H

Descripción**Ejecución:**

Hit Flex. Guante transpirable con recubrimiento de espuma de nitrilo para una buena sensibilidad al tacto, una elevada resistencia a la abrasión y un ajuste muy bueno. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Color: negro / gris

Descripción técnica

Forma ajustada	muy satisfactorio
Talla de guante	11
Material recubrimiento	Nitrilo
Agarre en mojado	satisfactorio

exento de silicona	no
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Exento de DMF	no
Transpirabilidad	satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	moderado
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
EN 388:2016	4131X
Material de base	Nailon, elastán
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Peso	22,4 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso