



Juego completo de herramientas de punzonar anillos en maletín, Intervalo de punzonado: 2-60mm



Datos de pedido

Número de pedido	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Clase de artículo	86C

Descripción

Ejecución:

(excepto tam. 3 – 20) con mango tipo pistola y sacabocados de percusión rectificados con precisión. Para la fabricación de anillos de obturación en una operación se pueden alojar 2 sacabocados de percusión de distintos Ø en el soporte.

Aplicación:

Para taladrar o fabricar arandelas / anillos en una operación. Para goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, tejido o materiales similares.

Suministro:

1 sacabocados de cada Ø n.º 832110: 34 uds. tam. 2#60

Posibilidades de combinación de los sacabocados interiores: exterior (mm): 2 – 10 int. con 12 – 60 exterior 12 – 20 int. con 22 – 60 exterior 22 – 30 int. con 32 – 60 exterior 32 – 40 int. con 42 – 60 exterior 42 – 50 int. con 52 – 60 exterior

Recipiente longitud × anchura × altura (mm): Chapa de acero aprox. 380 × 315 × 55

Punta de centrado n.º 832140: 1 ud.

1 dispositivo para cortar círculos de cada Ø: 55-420 mm

Nota:

- Utilizar como soporte al punzonar madera, cuero o similares.
- Las combinaciones siguientes no son posibles: 20 (interior) con 22 (exterior); 30 (interior) con 32 (exterior); 40 (interior) con 42 (exterior); 50 (interior) con 52 (exterior).

Descripción técnica

Intervalo de punzonado	2 - 60 mm
Tipo de producto	Herramienta de punzonar

Accesorios

Punta de centrado con resorte	832140
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 6 mm	832110 6
Dispositivo para cortar círculos	832130
Soporte Para gama de punzonado 2-60 mm	832125 2-60
Asiento para sacabocados Intervalo de punzonado 2-60 mm	832150 2-60
Soporte Para gama de punzonado 2-60 mm	832120 2-60
Asiento para sacabocados Intervalo de punzonado 2-60 mm	832155 2-60
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 8 mm	832110 8
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 4 mm	832110 4
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 3 mm	832110 3
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 38 mm	832110 38
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 48 mm	832110 48
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 28 mm	832110 28
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 46 mm	832110 46
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 18 mm	832110 18
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 52 mm	832110 52
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 10 mm	832110 10
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 54 mm	832110 54
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 24 mm	832110 24
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 16 mm	832110 16
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 34 mm	832110 34

Sacabocados de recambio para Ø de agujero 22 mm	832110 22
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 5 mm	832110 5
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 58 mm	832110 58
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 32 mm	832110 32
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 30 mm	832110 30
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 60 mm	832110 60
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 26 mm	832110 26
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 20 mm	832110 20
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 50 mm	832110 50
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 44 mm	832110 44
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 7 mm	832110 7
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 2 mm	832110 2
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 12 mm	832110 12
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 36 mm	832110 36
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 9 mm	832110 9
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 14 mm	832110 14
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 40 mm	832110 40
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 56 mm	832110 56
Sacabocados de recambio para Ø de agujero 42 mm	832110 42