

**Ansell****Par de guantes HyFlex® 11-801, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094351 7
GTIN	10076490491830
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guante polivalente con recubrimiento de espuma de nitrilo para trabajos precisos y generales. Ofrece un buen equilibrio entre comodidad, movilidad y protección de las manos. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ para reducir la fatiga de las manos. Öko-Tex® Standard 100.

Con material de nailon Spandex y recubrimiento sin silicona. Exento de látex.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Exento de DMF	no
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado

Talla de guante	7
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
exento de silicona	no
Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	satisfactorio
Material recubrimiento	Nitrilo
Forma ajustada	muy satisfactorio
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	3131A
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	192 mm
Color	negro / gris
Peso	20,4 g
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Material	Espuma de nitrilo
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso

