

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-618, Talla de guante: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094260 8
GTIN	10076490489462
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11- 618. Guante extremadamente fino, pero robusto gracias a la técnica de punto **18-Gauge**. Especialmente adecuado para trabajos de montaje fáciles con gran exigencia de precisión, montaje final de motores eléctricos, instalaciones de climatización, arneses de cables.

Modelo de texto publicitario:

Guante de punto fino para trabajos de montaje ligeros, con exigencia de alta precisión.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Material recubrimiento	PU
exento de silicona	no
Agarre con aceite	satisfactorio

Protección contra el calor	no disponible
Agarre en mojado	moderado
Forma ajustada	muy satisfactorio
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Exento de DMF	no
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	3121X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	195 mm
Color	negro / azul
Peso	7,4 g
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Material	PU
Clase de protección frente a cortes	FG
Tipo de producto	Guantes multiuso