

**Par de guantes 6230, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094236 7
GTIN	4059904093775
Clase de artículo	09H

Descripción**Ejecución:**

6230. Guante antiestático para aplicaciones **ESD**. Apto también para el manejo de **pantallas táctiles**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descripción técnica

Material recubrimiento	PU
Talla de guante	7
Exento de DMF	no

EN 388 resistencia al corte	1
Protección contra el calor	no disponible
exento de silicona	no
Agarre en mojado	moderado
Forma ajustada	satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	3
Transpirabilidad	satisfactorio
EN 388 resistencia a la abrasión	4
EN 388 resistencia al traspaso	1
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Agarre con aceite	moderado
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	EGB/ESD
Aplicación	reutilizable
EN 388	3141X
Material de base	Nailon/carbono
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco / gris
Peso	14 g
Tipo de producto	Guantes ESD