



Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular, Ø de rosca / Longitud: 10/55mm



Datos de pedido

Número de pedido	834060 10/55
GTIN	2050000996740
Clase de artículo	86C

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Perforador de chapa circular n.º 834000, 834100 y 834160.

Descripción técnica

adecuado para Ø perforadores de chapa circulares	28,3 – 32 mm
Dimensiones de tornillo	M10×1×55
Ancho de llave	17 mm
Tipo de producto	Tornillo

Accesorios

Rodamiento de rodillos Ø de rosca 10 mm	834065 10
-----------------------------------------	-----------